



Pocket Pro ORP Тестер

Продукт №:	9531100
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Сложете край на догадките при извършване на измервания.

Hach Pocket Pro и Pro+ предоставят прецизни резултати с вградена диагностика, сменяеми батерии и голям, лесен за четене LCD екран.

Доверие в резултатите

Сложете край на догадките при калибриране или почистване на сензора с вградената диагностика

Спестете време и пари

Лесни за смяна батерии AAA и удобна чашка за проби улесняват поддръжката и измерванията

Лесно използване

Големият LCD екран е лесен за четене, а включената подсветка в резервните модели сензори позволява извършване на измерване в почти всяка среда

Спецификации

Ассигасу:	$\pm 2 \text{ mV}$
IP клас на корпуса:	IP67
Range:	$\pm 999 \text{ mV}$
Гаранция:	24 месеца
Изисквания за батерии:	4, AAA
Какво има в кутията:	Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.
Калибриране:	Автоматичен
Обем на проба:	7 mL
Параметър:	ORP
Работен температурен диапазон:	0 – 50°C
Резолуция:	1 mV
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански
Фоново осветление:	Не

Какво има в кутията

Включва: тестер, 4 AAA батерии, кайшка и ръководство за бърз старт.