



Мулти 1 тестер Pocket Pro+ за проводимост/TDS/соленост със сменяем сензор

Продукт №: 9532700
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Сложете край на догадките при извършване на измервания.

Hach Pocket Pro и Pro+ предоставят прецизни резултати с вградена диагностика, сменяеми батерии и голям, лесен за четене LCD екран.

Доверие в резултатите

Сложете край на догадките при калибриране или почистване на сензора с вградената диагностика

Спестете време и пари

Лесни за смяна батерии AAA и удобна чашка за проби улесняват поддръжката и измерванията

Лесно използване

Големият LCD екран е лесен за четене, а включената подсветка в резервните модели сензори позволява извършване на измерване в почти всяка среда

Спецификации

Асигуруване:	Сол.: $\pm 1\%$
IP клас на корпуса:	IP67
Range:	TDS: Автообхват (от 0,0 до 99,9 ppm; от 100 до 999 ppm; от 1,00 до 10,00 ppt)
TDS factor:	Регулируем; 0,71 по подразбиране
Гаранция:	24 месеца
Изисквания за батерии:	4, AAA
Какво има в кутията:	Включва: тестер, 4 AAA батерии, калитка и ръководство за бърз старт.
Обем на проба:	9 mL
Параметър:	Проводимост, TDS, Соленост, Темп.
Работен температурен диапазон:	0 – 50°C
Резолуция:	TDS: 0,1 ppm от 0,0 до 99,9 ppm; 1 ppm от 100 до 999 ppm; 0,01 ppt от 0,00 до 10,00 ppt
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански
Фонов осветление:	Да

Какво има в кутията

Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.