



Мулти 2 тестер Pocket Pro+ за рН/проводимост/TDS/соленост със сменяем сензор

Продукт №: 9532800
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Сложете край на догадките при извършване на измервания.

Hach Pocket Pro и Pro+ са проектирани за осигуряване на точни резултати. Подсигурени с вградена диагностика на ефективността, така че никога няма да се наложи да мислите кога е необходимо калибриране или почистване на сензора. Освен това получавате сменяеми батерии за удобно използване в полеви условия и голям, лесен за четене LCD екран.

Доверие в резултатите

Сложете край на догадките при калибриране или почистване на сензора с вградената диагностика

Спестете време и пари

Лесни за смяна батерии AAA и удобна чашка за проби улесняват поддръжката и измерванията

Лесно използване

Големият LCD екран е лесен за четене, а включената подсветка в резервните модели сензори позволява извършване на измерване в почти всяка среда

Спецификации

Ассурасу:	Сол.: $\pm 1\%$
IP клас на корпуса:	IP67
Range:	Проводимост: Автообхват (от 0,0 до 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$; от 200 до 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$; от 2,00 до 19,99 mS/cm)
TDS factor:	Регулируем; 0,71 по подразбиране
Гаранция:	24 месеца
Изисквания за батерии:	4, AAA
Какво има в кутията:	Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.
Обем на проба:	9 mL
Параметър:	pH, проводимост, TDS, соленост, темп.
Работен температурен диапазон:	0 – 50°C
Резолуция:	TDS: 0,1 ppm от 0,0 до 99,9 ppm; 1 ppm от 100 до 999 ppm; 0,01 ppt от 0,00 до 10,00 ppt
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански
Фоново осветление:	Да

Какво има в кутията

Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.