



Тестер за рН Pocket Pro

Продукт №: 9531000
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Сложете край на догадките при извършване на измервания.

Hach Pocket Pro и Pro+ са проектирани за осигуряване на точни резултати. Подсигурени с вградена диагностика на ефективността, така че никога няма да се наложи да мислите кога е необходимо калибриране или почистване на сензора. Освен това получавате сменяеми батерии за удобно използване в полеви условия и голям, лесен за четене LCD екран.

Доверие в резултатите

Сложете край на догадките при калибриране на сензора, благодарение на лесните стъпки за калибриране и вградената диагностика за рН тестери, за да бъде всичко в оптимално състояние.

Спестете време и пари

Лесни за смяна батерии AAA и удобна чашка за проби улесняват поддръжката и измерванията.

Лесно използване

Големият LCD екран е лесен за четене; подсветката е включена в моделите Pocket Pro⁺, което позволява измерване почти във всяка среда на осветление.

Спецификации

Ассигуру:	0,1 рН
IP клас на корпуса:	IP67
Power Supply:	Батерии (виж изискванията за батерии)
Range:	0,0 - 14,0 рН
Гаранция:	6 месеца
Живот на батерията:	200
Изисквания за батерии:	4, AAA
Какво има в кутията:	Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.
Калибриране:	3 точки
Обем на проба:	7 mL
Параметър:	рН, Темп.
Работен температурен диапазон:	0 – 50°C
Резолуция:	0,1 рН
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански
Фоново осветление:	Не

Какво има в кутията

Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.