



1200-S sc Digital ORP sensor for SC controller

Продукт №: LXV426.99.20001

BGN Цена: Свържете се с нас

Доставка до 1 седмица

1200-S sc: combined digital electrode for Redox

Immersion probe for wastewater with integrated AD electronics and exchangeable pH combination electrode, with 10 m cable

This instrument connects to Claros, Hach's innovative Water Intelligence System, enabling you to seamlessly connect and manage instruments, data, and process – anywhere, anytime. The result is greater confidence in your data and improved efficiency in your operations. To unlock the full potential of Claros, insist on Claros Enabled instruments.

High-quality combined electrode

Electrode with perforated membrane and gel

electrolyte

Low user maintenance

Plug and play with SC controllers

Спецификации

Време за отговор T90:	< 2 min temperature
Гаранция:	24 месеца
Диаметър:	42 mm
Диапазон на налягането:	2 bar
Дължина:	504 mm
Дължина на кабела:	10 m hard wired, polyurethane
Измерване, диапазон:	-1500 - 1500 mV
Комуникация:	MODBUS
Материал:	Sensor Body: Stainless steel
	Sensor Cable: Polyurethane
	Other: PPS, Glass/Platinum
Метод на калибриране:	One point, standard buffer solution (automatic), one point, comparative measurement

Монтаж, вид:	Immersed pipe, chain
Навлажнени материали:	Stainless steel, Polyurethane, PPS, Glass/Platinum
Ограждение, клас:	IP68
Параметър:	ORP
Повторяемост:	± 0.5 %
Поток:	Max. 4 m/s
Работен температурен диапазон:	-5 - 50 °C
Тегло:	< 1 kg
Температурен датчик:	PT100
Точност:	± 0,2 °C
Условия на съхранение:	-20 °C - 60 °C

Задължителни аксесоари

- Модул с дисплей SC1000 (Item LXV402.99.00001)
- Контролер SC4500, Prognosys, 5 изхода за mA, 2 цифрови сензора, 100 - 240 VAC, без захранващ кабел (Item LXV525.99A11551)
- Контролер SC4500, може да работи с Claros, 5 изхода за mA, 2 цифрови сензора, 100 - 240 VAC, без захранващ кабел (Item LXV525.99AA1551)
- Контролер SC4500, може да работи с Claros, 5 изхода за mA, 2 цифрови сензора, 100 - 240 VAC, щепсел по стандарт на ЕС (Item LXV525.99CA1551)
- Контролер SC4500, Prognosys, 5 x mA изход, 1 цифров сензор, 100 - 240 VAC, без захранващ кабел (Item LXV525.99A11501)
- Контролер SC4500, Prognosys, 5 x mA изход, 2 цифрови сензора, 24 VDC, без щепсел (Item LXV525.99Z11551)