




Insertion Mounting Hardware, 2", Stainless Steel, 3700 Series

Продукт №:

MH118M9NZ

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Stainless steel 2" NPT insertion assembly with ball valve. For use with the 3700-series inductive/electrodeless conductivity sensors.

Спецификации

Диапазон на налягането:	Макс. 5,5 bar при 95 °C
Дължина:	584.2 mm
Материал:	Stainless steel
Процесна връзка:	2 " outer NPT thread for connection to pipes or closed tanks
Температурен диапазон:	-5 - 95 °C