



Be Right™



## Air Blast Cleaning System, 230 Vac

Продукт №: 5795100

**ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ**

Този артикул вече не е наличен.

Air blast cleaning system for Hach LDO® Dissolved Oxygen Probe. - 115 VAC operation. Air blast head assembly blasts air across LDO sensor cap (5796500).

---

### Спецификации

Дълбочина:	150 mm
Изисквания към захранването (Hz):	60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	101 - 115/230 V AC
Работен температурен диапазон:	0 - 40 °C
Тегло:	3,6 kg
Условия на съхранение:	-20 °C to 70 °C ; 95% Relative Humidity