



High Output Airblast Compressor for air cleaning, 115V

Продукт №:

6860003.99.0001

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Automatic cleaning system for AN-ISE sc, AISE sc, NISE sc and LDO sc

Спецификации

Височина:	compressor
Диапазон на налягането:	2.76 bar output air pressure at compressor outlet
Дълбочина:	compressor
Изисквания към захранването (Hz):	45 - 65 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	115 V AC
Измерване, принцип:	High output air blast system for attachment to select sensors to reduce biogrowth and other types of fouling
Максимален работен цикъл:	60 s for every 15 minutes
Ограждение, клас:	IP66 / NEMA 4X
Поток:	1 m ³ /h output air flow rate at compressor outlet
Предпазител, клас:	250 V 5 A, controller relay
Работен температурен диапазон:	-20 - 50 °C at 0 - 95% RH (non-condensing)
Размери (В x Ш x Д):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Тегло:	10.7 kg compressor
Условия на съхранение:	-20 °C to 70 °C ; 95% Relative Humidity
Ширина:	compressor