



Digital extension cable for SC sensors, 0.35 m

Продукт №:	LZX847
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Спецификации

Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Вълноустойчивост:	ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs
Диаметър, външен:	6.8 mm ± 0.3 mm
Дължина на кабела:	0.35 m
Кодиране на проводниците:	AWG 22: brown (+12 V DC) Black (circuit common) AWG 26: white (data -) blue (data +)
Материал:	Cable: Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm AWG 26 - 18×0.10 mm
Напрежение на теста:	750 V Vrms wire/shield
Нормално напрежение:	250 V Vpp
Общо екрани:	Cu netting, tinned
Работен температурен диапазон:	0 - 80 °C Fixed Installation

Съпротивление на изолация:	$\geq 20 \text{ M}\Omega \times \text{km}$ at 20 °C
Съпротивление на проводниците:	max. 260 Ω/km AWG 26 at 20 °C (loop)