



Polymetron 8398 Индуктивен датчик за проводимост

Продукт №: 08398=A=2020
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица

Индуктивен датчик за проводимост, който осигурява точни измервания дори в най-трудна среда.

Приложенията включват: процеси за „пречистване на място“ (CIP) във фармацевтиката и хранително-вкусовата промишленост, получаване на смола в пречиствателните инсталации за води, процеси на почистване на метали с разяждане и общ контрол на потоците отпадни води.

Висока химична и механична устойчивост

Точност в широк диапазон на измерване

Без нужда от поддръжка: липса на увреждане на електрода, липса на поляризационен ефект.

Компактна хигиенична конструкция за порт за достъп 2” / DN 50 съгласно стандартите 3A.

Гъвкави варианти за монтаж.

Спецификации

Гаранция:	6 месеца
Диапазон на налягането:	18 bar Максимално налягане
Измерване, диапазон:	0 - 2000 mS/cm
Кабелна връзка:	Дължина на кабела: 20 m
Константа на клетката k:	2.35 cm ⁻¹
Материал:	PEEK електрод
Работен температурен диапазон:	Максимална температура: 140 °C
Тегло:	0.7 kg