



BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица

Body Material:	Stainless Steel
Автоматичен плъзгач:	Да
Време за отговор T90:	1 - 300 s може да се настройва
Гаранция:	24 месеца
Диаметър: датчик:	60 mm
Диапазон на налягането:	Stainless steel immersion sensor: <6 bar or <60 m
Дължина:	200 mm
Дължина на кабела:	10 m (опционално се предлагат удължителни кабели)
Измерване, диапазон:	ts съдържание: 0,001 - 50 g/L; 0,001 - 50,000 mg/L

	мътност: 0,001 - 4000 NTU
Измерване, принцип:	Метод на двойно разсеяната инфрачервена светлина; мътност в съответствие с DIN EN ISO 7027; твърди вещества еквивалентно на DIN 38414
Какво има в кутията:	Датчик мутности/взвешенных веществ, руководство пользователя
Контролер:	Sensor only
Максимална дължина на кабела от датчика до контролера:	100 m
Материал:	Носител на оптиката и втулка: неръждаема стомана 1.4571; рамо на чистачката: неръждаема стомана 1.4581; гума на чистачката: силиконов каучук (стандартно изпълнение) Опционално: FKM/FPM (LZX578); дръжка на чистачката: неръждаема стомана 1.4571
Метод на калибриране:	Формазинова мътност или стандарта STABLCAL (при 800 NTU). Суспендирани твърди вещества: специфични за пробата, базира се на гравиметричен TSS анализ с използване на корекционен фактор.
Модел:	Solitax ts-line sc
Монтаж, вид:	Immersion
Параметър:	Suspended Solids, Turbidity
Повторяемост:	ts съдържание: < 3 %
	мътност: < 1 %
Поток:	Макс. 3 m/s (присъствието на въздушни мехурчета оказва влияние на измерването)
Работен температурен диапазон:	0 - 40 °C
Сертификати:	CE
Тегло:	1,38 kg
Техническо обслужване, интервал:	1 h/Месец
Точност:	Turbidity up to 1000 NTU:
	without calibration < 5% of the measured value ±0.01 NTU
	with calibration < 1% of the measured value ±0.01 NTU

Какво има в кутията

Датчик мутности/взвешенных веществ, руководство пользователя

Задължителни аксесоари

- Контролер SC4500, Prognosys, 5 изхода за mA, 2 цифрови сензора, 100 - 240 VAC, без захранващ кабел (Item LXV525.99A11551)
- Контролер SC4500, може да работи с Claros, 5 изхода за mA, 2 цифрови сензора, 100 - 240 VAC, без захранващ кабел (Item LXV525.99AA1551)
- Контролер SC4500, може да работи с Claros, 5 изхода за mA, 2 цифрови сензора, 100 - 240 VAC, щепсел по стандарт на ЕС (Item LXV525.99CA1551)
- Контролер SC4500, Prognosys, 5 x mA изход, 1 цифров сензор, 100 - 240 VAC, без захранващ кабел (Item LXV525.99A11501)
- Контролер SC4500, Prognosys, 5 x mA изход, 2 цифрови сензора, 24 VDC, без щепсел (Item LXV525.99Z11551)