



Pocket Pro TDS тестер с малък обхват

Продукт №:	9531200
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Сложете край на догадките при извършване на измервания.

Hach Pocket Pro и Pro+ предоставят прецизни резултати с вградена диагностика, сменяеми батерии и голям, лесен за четене LCD екран.

Доверие в резултатите

Сложете край на догадките при калибриране на сензора, благодарение на лесните стъпки за калибриране, за да бъде всичко в оптимално състояние.

Спестете време и пари

Лесни за смяна батерии AAA и удобна чашка за проби улесняват поддръжката и измерванията

Лесно използване

Големият LCD екран е лесен за четене; подсветката е включена в моделите Pocket Pro⁺, което позволява измерване почти във всяка среда на осветление.

Спецификации

Ассигасу:	1% от пълната скала
IP клас на корпуса:	IP67
Range:	0 - 1999 ppm
TDS factor:	Регулируем; 0,71 по подразбиране
Гаранция:	24 месеца
Изисквания за батерии:	4, AAA
Какво има в кутията:	Включва: тестер, 4 AAA батерии, каишка и ръководство за бърз старт.
Обем на проба:	7 mL
Параметър:	LR TDS, температура
Работен температурен диапазон:	0 – 50°C
Резолуция:	1 ppm
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански
Фоново осветление:	Не

Какво има в кутията

Включва: тестер, 4 AAA батерии, кайшка и ръководство за бърз старт.