



Sension+ Електрод за проводимост (обща употреба)

Продукт №: LZW5060.97.0002
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Клетка за проводимост с Pt електроди и поликарбонатен корпус.

Клетъчна константа $C=1\text{ cm}^{-1}$. Автоматична компенсация на температурата. 1 m кабел. За преносими измервателни уреди.

Измервателен обхват $0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm , $0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Електродът е подходящ за общи водни приложения.

Ергономичен и стабилен

Спецификации

Ассигасу:	0,50% с EC5 измервателен уред
Вид:	Преносим
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	3-полюсна платинена, $k = 1,0\text{ cm}^{-1}$
Дължина:	85 mm
Дължина на кабела:	1 m
Измерване, диапазон:	$0,2\text{ }\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Материал:	Корпус на сензора: отвън: поликарбонат; отвътре: стъкло
Параметър:	Conductivity
Размери (диаметър x дължина):	12 mm x 85 mm
Свързка:	Sension+ MP5
Температурен диапазон:	$0 - 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Термистор:	Pt1000
Тип на сондата:	Преносим