



SensION+ EC5 DL Преносим измервателен уред за проводимост с регистратор на данни

Продукт №:

LPV3500DL.98.02

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Прави тестването & и управлението на данни бързо и лесно.

sensION+ EC5 DL Преносим измервателен уред за проводимост с функция "Регистратор на данни", основен инструмент без принадлежности и електроди

Система всичко в едно с управляемо навигационно меню прави стандартното електрохимично тестване бързо и лесно. Всяка система е проектирана да бъде използвана за широк спектър от приложения.

Интервални измервания, безжичен пренос на данни.

Ергономичен дизайн за реално управление с една ръка

IP67 защитен

Точна и рентабилна система.

Спецификации

AC, USB операции:	Не
DO, измерване:	-
DO, калибриране на електрод:	-
DO, резолюция:	-
GLP функции:	-
IP клас на корпуса:	IP67
mV, резолюция:	-
PC data transfer software :	Да
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
Pressure compensation:	-
Salinity resolution:	0.1 - 1 mg/L or g/L NaCl
TDS измерване:	0 mg/L - 500 g/L
TDS резолюция:	1 mg/L - 1 g/L
Temperature compensation:	sensION+ сензор с PT1000 вграден / или ръчно въвеждане
Височина :	-
Вклчени сонди:	No

Водоустойчивост:	IP67
Входове:	MP-5
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	500 резултати
Гаранция:	36 месеца
Дисплей, тип:	128 x 64 пиксела пиксел, едновременни отчитания
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD с подсветка с пиктограми
Едновременни измервания:	Conductivity (or TDS, or Salinity), Temperature
Езици:	-
Извеждане на калибровъчни характеристики:	Показване на наклон и асиметричен потенциал
Изисквания за батерии:	3, AA
Измерване метод:	Интервал, автоматична стабилизация, ръчна
Измерване на атмосферно налягане:	-
Измерване на соленост:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Измерване, диапазон:	-
Изход:	Безжично към USB
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	Базиран на икони, без необходимост от език
Комплект?:	не
Модел:	EC5 DL
Настолен:	Не
Околна среда, условия: относителна влажност:	< 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Параметър:	Проводимост, TDS, соленост, съпротивление, температура
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	линеен
Проводимост: измерване:	1 µS/cm - 200 mS/cm (обхват на пробата)
Проводимост: измерване при стабилни показания:	0,2 µS/cm
Проводимост: резолюция:	В зависимост от обхвата на измерване
Проводимост: точност:	0.5 % (± 1 цифра) от обхвата на измерване
Размери (В x Ш x Д):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	-
Резолюция:	TDS: 1mg/L - 1g/L в зависимост от обхвата
pH резолюция:	-
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, португалски, чешки, датски, холандски, полски, шведски, фински, български, унгарски, румънски, литовски, руски, турски, словашки, словенски, хърватски, гръцки, естонски
Сертификати за съответствие:	CE; RTTE директива , вижте NB изявление за становище; одобрение от FCC
Тегло:	0.3 kg
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C
	(-4.0 - 302.0 °F)

Температура, резолуция:	0,1 °C
Температура, точност:	0,2 °C (± 1 číslice)
Точност:	Salinity: ≤ 0.5 ‰ (± 1 digit)
Фоново осветление:	Yes