



Sension+ DO6 DL Преносим измервателен уред за DO с регистратор на данни

Продукт №:

LPV4500DL.98.02

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

Прави тестването & и управлението на данни бързо и лесно.

Sension+ DO6 DL Преносим DO измервателен уред с функция "Регистратор на данни", основен инструмент без принадлежности и електроди

Система всичко в едно с управляемо навигационно меню прави стандартното електрохимично тестване бързо и лесно. Всяка система е проектирана да бъде използвана за широк спектър от приложения.

Интервални измервания, безжичен пренос на данни.

Ергономичен дизайн за реално управление с една ръка

IP67 защитен

Точна и рентабилна система.

Спецификации

AC, USB операции:	Не
DO, измерване:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO, калибриране на електрод:	1 до 2 точки, наситен въздух, 0% DO калибрационна камера, доставена с комплекта
DO, резолюция:	0.01 mg/L в зависимост от обхвата на измерване
GLP функции:	-
IP клас на корпуса:	IP67
mV, резолюция:	-
PC data transfer software :	Да
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
Pressure compensation:	ръчно въвеждане
Salinity resolution:	-
TDS измерване:	-
TDS резолюция:	-
Temperature compensation:	sensION+ сензор с NTC вграден / или ръчно въвеждане

Височина :	-
Вклчени сонди:	No
Водоустойчивост:	IP67
Входове:	MP-5
Вътрешен резултат, капацитет на съхранение:	500 резултати
Гаранция:	36 месеца
Дисплей, тип:	128 x 64 пиксела пиксел, едновременни отчитания
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD с подсветка с пиктограми
Едновременни измервания:	Dissolved Oxygen, Temperature
Езици:	-
Извеждане на калибровъчни характеристики:	Показване на наклон и асиметричен потенциал
Изисквания за батерии:	3, AA
Измерване метод:	Интервал, автоматична стабилизация, ръчна
Измерване на атмосферно налягане:	Ръчно въвеждане
Измерване на соленост:	-
Измерване, диапазон:	-
Изход:	Безжично към USB
Интерфейс:	Клавиатура
Интерфейс: езици:	Базиран на икони, без необходимост от език
Комплект?:	не
Модел:	DO6 DL
Настолен:	Не
Околна среда, условия: относителна влажност:	< 80 % относителна влажност (без кондензация)
Околна среда, условия: температура:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Параметър:	Dissolved Oxygen, Temperature
Проводимост, измерване: корекция на температурата:	-
Проводимост: измерване:	-
Проводимост: измерване при стабилни показания:	-
Проводимост: резолюция:	-
Проводимост: точност:	-
Размери (В x Ш x Д):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Разпознаване на автоматичен буфер:	-
Резолюция:	0,01 mg/L
pH резолюция:	-
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, португалски, чешки, датски, холандски, полски, шведски, фински, български, унгарски, румънски, литовски, руски, турски, словашки, словенски, хърватски, гръцки, естонски
Сертификати за съответствие:	CE; RTTE директива , вижте NB изявление за становище; одобрение от FCC
Тегло:	0.3 kg
Температура, измерване:	-20.0 - 150.0 °C
Температура, резолюция:	0,1 °C

Температура, точност:	0,2 °C (± 1 číslice)
Точност:	DO: ≤ 0.5 % (± 1 digit)
Фоновое освещение:	Yes