



SIP10 Помпен модул за DR3900 с кръгла клетка 1 инч

Продукт №: LQV157.99.10001

BGN Цена: Свържете се с нас

Доставка до 1 седмица

Помпен модул за проточни приложения със спектрофотометър DR3900. С двойна дължина на пътя 1 инч/cm, кръгла клетка, USB кабел и тръба за помпа.

Спецификации

Power Supply:	USB Кабел
Rinsing volume:	Minimum 25 mL
Височина:	с клетка (85 mm без клетка)
Гаранция:	24 месеца
Дебит:	1 mL/s
Диапазон на дължината на вълната:	340 - 900 nm
Дължина:	200 mm
Изисквания към захранването (напрежение):	5 V
Интерфейс:	USB тип A
Кювета, съвместимост:	Проточна клетка с двойна дължина на пътя, пластмаса, 1 инч/1 cm
Работен температурен диапазон:	10 - 40 °C при 95% относителна влажност (без кондензация)
Размери (В x Ш x Д):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Тегло:	0.5 kg
Условия на съхранение:	-10 °C - 60 °C