



РОСКЕТ Колориметър 528 nm

Продукт №:

5870052

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Износоустойчив и надежден фотометър с филтър с определена дължина на вълната, 528 nm. Програмируем от потребителя. В куфарче, комплект с батериите, кюветите и инструкциите за работа.

Общите инструменти Pocket Colorimeter II са предназначени за приложения, които не са включени в стандартните системи за анализ. Те са налични в редица дължини на вълните, подходящи за много персонализирани калибровки. В допълнение към фабричната калибровка за абсорбция (0-2,5 A), инструментите предлагат две двуточкови линейни калибровки, които се въвеждат от потребителя, и предоставят избор за показваната стойност между 0,00 до 2,55 или 0,0 до 99,0.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Детектор:	Силициев детектор
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Какво има в кутията:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Клетка за проба, дължина на хода:	1 cm 25 mm
Ограждение, клас:	IP67 (без отделението за батерии)
Параметър:	Wavelength specific, 528 nm
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Сертификати за съответствие:	CE
Тегло:	0,23 kg

Какво има в кутията

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.