



Инструмент POCKET Colorimeter II Колориметър 420 nm

Продукт №:

5870042

ОСТАРЯЛ АРТИКУЛ

Този артикул вече не е наличен.

С малък размер, с големи възможности за водоустойчив анализ

Износоустойчив и надежден фотометър с филтър с определена дължина на вълната. Програмируем от потребителя. В куфарче, оборудвано с батерии, кювети и инструкции за работа.

Generic POCKET Colorimeter II Instruments are intended for applications not included in standard analysis systems. They are available in a range of wavelengths appropriate for many custom calibrations. In addition to the factory absorbance calibration (0-2.5 A), the instruments offer two user-entered, two-point, linear calibrations, and provide a choice of either 0.00 to 2.55 or 0.0 to 99.0 for the display value.

Лесна употреба: само четири бутона за използване на всички функции.

Захранване: с батерия, максимално за 2 000 теста

Ясно отчитане дори и при тежки условия, благодарение на осветлението и големите фигури на дисплея

Надеждни резултати без мрежово захранване

Солидна и лека конструкция

Спецификации

Lamp Type:	Светодиод (LED)
Бр. тестове:	Up to 18
Гаранция:	24 месеца
Детектор:	Силициев детектор
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	LCD, фоново осветление
Дължина на вълната:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Какво има в кутията:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Клетка за проба, дължина на хода:	25 mm или 1 cm с адаптер
Ограждение, клас:	IP67
Параметър:	Wavelength specific, 420 nm
Прецизн. на дълж. на вълн.:	Фиксирана дължина на вълната ± 2 nm варира при различните модели
Размери (В x Ш x Д):	35 mm x 61 mm x 155 mm
Сертификати за съответствие:	European CE mark

Тегло: 0,23 kg

Какво има в кутията

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.