



Be Right™



Лазерен турбидиметър с малък обхват с ултрависока прецизност TU5400sc с RFID, версия EPA

Продукт №: LXV445.99.12212
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица

Следващият стандарт в развитието на измерването на мътността

Платформата от серия TU5, одобрена от EPA, включва уникален оптичен дизайн, който вижда пробата ви по-детайлно от който и да е друг турбидиметър, предоставя максимална прецизност и чувствителност на ниско равнище, като същевременно свежда до минимум колебанията между отделните измервания. За първи път ще имате възможност да отхвърлите несигурността от това на кое измерване да се доверите, на вашата лаборатория или на процесните инструменти, благодарение на технологията за идентично 360° x 90° откриване във всеки турбидиметър от серия TU5.

Лазерният турбидиметър с малък обхват с ултрависока прецизност TU5400sc значително намалява необходимото време за получаване на измерване на мътност, на което потребителят може да разчита. Стабилен източник на лазерна светлина елиминира необходимостта от ежегодно сменяне на лампата. Повърхността на измерване на турбидиметъра е намалена с 98%, като ви позволява да спестите време при почистване. Автоматичен почистващ модул е на разположение, за да поддържа вашия инструмент чист, като намалява още повече времето, необходимо за почистване на инструмента. Всичко това, наред със способността да се измерват до 0,2 mNTU, ви дава следващия стандарт в развитието на измерването на мътността.

Единствено новите турбидиметри за лабораторен и процесен анализ от серия TU5 с 360° x 90° откриване ви дават безпрецедентната сигурност в това, че промяна в отчетената стойност означава и промяна във водата.

Първа по рода си технология за 360° x 90° откриване

Серията TU5 включва уникален оптичен дизайн, който вижда пробата ви по-детайлно от който и да е друг турбидиметър, предоставя максимална прецизност и чувствителност на ниско равнище, като същевременно свежда до минимум колебанията между отделните изследвания.

Съпоставка на лабораторни и онлайн резултати

За първи път ще имате възможност да отхвърлите несигурността от това на кое измерване да се доверите, благодарение на технологията за идентично 360° x 90° откриване и в двата инструмента.

Всичко за мътността – по-бързо

Серията TU5 значително намалява необходимото време за получаване на надеждно измерване на мътност, има 98% по-малка повърхност за почистване на онлайн пробата, запечатани флакони за калибриране и премахва нуждата от индексирани и силиконово масло в лабораторията. Да не забравяме, че по-малкият обем на онлайн пробата означава, че ще откривате събитията почти незабавно.

Без изненади

Prognosys следи вашия онлайн инструмент серия TU5, като проактивно ви предупреждава за нуждите от поддръжка, преди измерването да се превърне в съмнително. А споразумението за обслужване на Hach защитава вашата инвестиция и ви помага да се уверите, че продължавате да изпълнявате изискванията и оставате в рамките на бюджета.

Спецификации

Channels: Sensor Only

Compliance:	EPA
Controller Options:	Sensor Only
Region:	Global
System Check:	None
Влажност при работа:	Относителна влажност: 5 – 95% при различни температури, без конденз
Време за отговор :	T90 <30 секунди при 100 mL/min
Гаранция:	2 Години
Граница на откриваемост:	0.0001 NTU
Дебит:	Конектор за бързо подаване на проба: ¼-инчов за ¼-инчова тръба
Дължина на кабела:	1,6 м (5,25 фута), разширяемо до 50 м (164 фута) за инструмент без принадлежност
Единица:	NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC
Изисквания към захранването (напрежение):	Нищо
Измерване, диапазон:	EPA: 0 - 700 NTU / FNU / TE/F / FTU 0 - 175 EBC
Инструмент:	Standard cable and process head
Комуникация:	RFID
Контролер:	Sensor Only
Материал:	ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, Thermoplastic Elastomer TPS-SEBS
Метод на калибриране:	За Formazin и Stablcal: 20 NTU от 0 - 40 NTU; при 20 FNU и 600 NTU за пълен диапазон Избирателно калибриране за до 6-точково калибриране
Модел:	TU5400sc
Монтажни конфигурации:	Монтаж на стена
Ограждение, клас:	Електронното отделение IP55; всички други функционални модули IP65 с процесната глава/ АСМ закрепваща се на уредите TU5300/TU5400sc
Опции:	Само процесна глава
Повторяемост:	Повече от 1% от отчетената стойност или ±0,0006 NTU при формазин при температура 25 °C (77 °F), която стойност е по-голяма
Проба, дебит:	От 100 до 1000 mL/min; оптимална скорост на потока: 200 – 500 mL/min
Проба: налягане:	максимум 6 bar, в сравнение с въздух при примерен температурен диапазон от 2 - 40 °C
Проверка:	Течност: Stablcal, Formazin (0,1 до 40 NTU) Изсушаване: Стъклени пръчки при <0,1 NTU
Работен температурен диапазон:	0 - 50 °C
Размери (В x Ш x Д):	249 мм x 268 мм x 190 мм
Разсеяна светлина:	<10 mNTU
Регулаторни:	EPA
Резолюция:	0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC
Светлинен източник:	Лазерен продукт от клас 2, с вграден 650 nm (EPA) или 850 nm (ISO), макс. 1,0 mW лазерен източник от клас 2 (в съответствие с IEC/EN 60825-1 и 21 CFR 1040.10 съгласно Уведомление относно лазерите № 50)
Сертификати:	Отговаря на изискванията на CE

Регистрационен номер от Агенцията по лекарствата и храните на САЩ: версия на EPA 1420493-000, версия на ISO 1420492-000

Отговаря на изискванията на стандартите IEC/EN 60825-1 и 21 CFR 1040.10 в съответствие с Декларация относно лазерите № 50

Знак за регулаторно съответствие (АСМА) на Австралия

Сигнал за средно време:	1 - 90 секунди
Тегло:	2.7 kg (5,0 kg с всички аксесоари)
Температура на проба:	2 - 60 °C
Точност:	±2% или 0,01 NTU от 0 - 40 NTU
Условия на съхранение:	-40 – 60 °C

Какво има в кутията

Турбидиметър TU5400sc, Ръководство на потребителя, стойка за стенен монтаж, инструмент за смяна на флакони, набор винтове, касета за сушене, дроселна клапа, сервизна конзола, калибрираща спринцовка, разтвор Stablcal