



Intellical PHC101 – полеви напълнен с гел електрод за рН с ниска потребност от поддръжка, кабел с дължина 15 m

Продукт №: PHC10115
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Интелигентна сонда HQD Intellical

Intellical PHC101 е цифров комбиниран електрод за рН с вграден температурен сензор. PHC101 има ниски потребности от поддръжка благодарение на геловото единично отворено референтно съединение, което няма възможност за пълнене. Тази версия Rugged PHC101 е изградена с корпус от неръждаема стомана, гарантиращ достатъчно тегло за сондата за лесно боравене при външни условия, сензорната част за рН е защитена с обвивка, а свързването се обезпечава чрез здрав и видим жълт кабел, на който можете да прикачите маркери за дълбочина (опционални аксесоари), които прави износоустойчивите модели PHC101 специално проектирани за използване в полеви условия. PHC101 Rugged се предлага с кабел от 5, 10, 15 или 30 метра. PHC101 Rugged е идеална за измерване на рН във всички типове външни среди, като речни, повърхностни и подпочвени води, изкуствени езера, езера, морета, пречиствателни станции за отпадъчни води, водоизточници, резервоари за питейна вода за качество на водата, екологични предназначения и цели на пречиствателния процес.

Цифровите сонди Intellical Rugged могат надеждно да тестват в най-суровите условия на околната среда

Корпус от неръждаема стомана, полимерна обвивка на сензора и армирани кабели със стоманена обшивка защитават сондата за измерване навсякъде в полеви условия.

Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Цифровите сонди Intellical известяват потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Износоустойчивите цифрови сонди Intellical са водоустойчиви до 30 метра (клас IP67)

Спецификации

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Zeonor/неръждаема стомана
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH при pH 12,6 в 1 M NaOH
Водоустойчивост:	IP67, водоустойчива за 24 часа при дълбочина от 30 метра
Връзка:	Отворена връзка
Гаранция:	6 месеца
Датчик, тип:	Съкло за рН
Дължина:	223 mm

Дължина на кабела:	15 m
Електрод, тип:	Гелов референтен елемент без възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: pH
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 20
Измерване, диапазон:	2 – 14 pH
Какво има в кутията:	Intellical PHC101 Rugged електрод за pH с капачка за съхранение, кабел с дължина 15 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: PHC101
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Параметър:	pH
Приложение:	Clean & Dirty Samples
Резолуция:	0,001/0,01/0,1
Специална функция:	Референция с двойно съединение
Тегло:	1,5 kg
Температура, резолюция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 50°C
Термистор:	ATC
Тип метод:	Полеви условия: гелов референтен елемент без възможност за пълнене
Тип на сондата:	Износоустойчив

Какво има в кутията

Intellical PHC101 Rugged електрод за pH с капачка за съхранение, кабел с дължина 15 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.