



ORBISPHERE 3100 Beverage kit, EU power plug, 1/4"

Продукт №:	DGK3100-MB1040
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Надеждни данни

Наборът включва: инструмент, външно захранване, ЕС щепсел на захранващия кабел, 3 m тръбопровод, комплект инструменти, ръководство за потребителя.

С интегрираната технология за определяне на разтворен кислород по луминесцентния метод (LDO) този анализатор гарантира повишаване на ефикасността на процеса и извършването на точни измервания на разтворения кислород. Идеален за употреба в производството на напитки както в лабораторията, така и в процеса, той измерва разтворен кислород в концентрации на нивото на ppb.

СOLIDNA КОНСТРУКЦИЯ, КОЯТО ИЗДЪРЖА НА СУРОВИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БЪРЗ ОТГОВОР И ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ

МНОГО МАЛЪК ДРЕЙФ; ИЗИСКВА КАЛИБРОВКА/ПОДДРЪЖКА ПО-РЯДКО ОТ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО

УЛЕСНЯВАЩ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНСТРУМЕНТ С ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ

Спецификации

Tube Connection:	1/4 in
Време за отговор :	< 15 s
Връзка: линия за проба:	6 mm (1/4")
Гаранция:	24 месеца
Данни, съхранение:	5700 measurements
Дебелина на стените на тръбите:	1/4 in
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	TFT colour 72 x 54 mm
Единица:	ppb, ppm, wt %, mg/L, O ₂ %, mbar and more
Живот на батерията:	Rechargeable battery, Lithium Ion, 10 hours of continuous use
Измерване, диапазон:	0 - 2000 ppb
Какво има в кутията:	Kit includes: instrument, external power supply, EU power plug, 3 m inlet tubing (1/4"), tools kit, user manual.
Комуникация:	Data monitoring per RS232
	Data/configuration transfer per USB key

Материал:	Enclosure:
	Stainless Steel, IP66 with polycarbonate sides
Най-долна граница на откриваемост:	0.6 ppb
Опции за захранване:	EU Power Cord
Параметър:	Oxygen
Приложение:	Beverage
Проба, интервал:	5 - 60 s
Проба: налягане:	0 - 10 bar
Работен температурен диапазон:	-5 - 45 °C
Размери (В x Ш x Д):	200 мм x 170 мм x 190 мм
Сертификати:	LVD IEC/EN 61010-1
	EMC IEC/EN 61326-1
	Ecodesign Directive
Тегло:	< 3.5 kg
Температура на проба:	-5 - 45 °C
Точност:	± 0.8 ppb or ±2%

Какво има в кутията

Kit includes: instrument, external power supply, EU power plug, 3 m inlet tubing (¼"), tools kit, user manual.