



Помпен модул SIP10 за DR3900

Продукт №:	LQV157.99.00001
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица	

Помпен модул за проточни приложения. Базов уред без принадлежности.

Спецификации

Power Supply:	USB Кабел
Rinsing volume:	Минимално 25 mL
Гаранция:	24 месеца
Дебит:	1 mL/s
Диапазон на дължината на вълната:	340 nm - 900 nm
Изисквания към захранването (напрежение):	5 V
Интерфейс:	USB тип A
Работен температурен диапазон:	10 - 40°C, при относителна влажност 95% (некондензираща)
Размери (В x Ш x Д):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Тегло:	0,5 kg
Условия на съхранение:	От -10 °C до + 60 °C