



SIP10 Помпен модул за DR6000 с кръгла клетка 1 инч

Продукт №: LQV157.99.20001
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица

Помпен модул за проточни приложения със спектрофотометър DR 6000. С двойна дължина на пътя 1 инч/см, кръгла клетка, USB кабел и тръба за помпа.

Спецификации

Power Supply:	USB Кабел
Rinsing volume:	Минимално 25 mL
Дебит:	1 mL/секунда
Диапазон на дължината на вълната:	190 - 900 nm, за 190 - 340 nm е необходимо кварцово стъкло
Изисквания към захранването (напрежение):	5 V
Интерфейс:	USB тип A
Кювета, съвместимост:	Проточна клетка с двойна дължина на пътя 1 инч/1 cm, пластмаса. Проточна клетка, 1 cm, кварцово стъкло
Работен температурен диапазон:	10 - 40 °C (50 - 104 °F), 80 % относителна влажност (без образуване на кондензация)
Размери (В x Ш x Д):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Тегло:	0.5 kg
Условия на съхранение:	-10 °C - 60 °C