



HT200S Високотемпературен термостат

Продукт №:

LTV077

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка в срок от 3 дни

Бързо и разходоефективно разграждане за 15 минути

Нагревателен блок с технология HSD (високоскоростно разграждане) за изключително бързо разграждане на пробите

Специалната конструкция на високотемпературния термостат осигурява бързо време на загряване и охлаждане за до дванайсет кювети или съдове за реакции.

Спестява време при анализа на COD, TN_b, P_{tot} и тежки метали

Автоматично бързо охлаждане

Променливо време на разграждане и температура за специални разграждания

Резултати за COD само след 35 минути

Спецификации

User interface:	3 програмируеми бутони
Бр. кювети:	12 x 20 mm диаметър
Гаранция:	24 месеца
Дисплей, размер:	2 x 16 Знаци
Дисплей, резолюция:	5 x 7 Точкова матрица
Дисплей, тип:	LCD
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	2-линеен буквено-цифрен дисплей
Езици на потребителския интерфейс:	Английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, шведски, полски, датски
Максимална относителна влажност при работа:	90 %
Нагряване, програми:	Предварително програмиран за 100°C, HT и COD режим и свободно избираеми настройки между 40-170°C, 5-240 мин.
Нагряване, скорост:	от 20 °C - 148 °C за 8 минути
Потребит. програми:	9 избираеми температура/време
Проверка за безопасност:	CE, GS
Работен температурен диапазон:	10 - 45 °C
Размери (В x Ш x Д):	330 mm x 300 mm x 430 mm

Ръчно, езици:	Английски, френски, немски
Свързване към захранващата мрежа:	230 V +5%/-15%, 50 Hz, 1300 VA
Тегло:	10 kg
Температура, стабилност:	± 1 °C в съответствие с EN, ISO, EPA методите
Условия на съхранение:	-40 °C - 60 °C