



LT200 Сух термостат с 2 блока, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm

Продукт №:

LTV082.99.21002

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Термостат LT200 за стандартни и специални разграждания

Предварително програмиране на всички стандартни разграждания и свободно програмируем за специфични за потребителя разграждания

2 поотделно контролируеми нагревателни блока с отделни защитни капаци, ляв блок 15x13mm гнезда, десен блок 6x13mm и 4x20 mm гнезда

осветен цифров дисплей за останалите време/температура и ръководство на оператора

3 предварително програмирани и 6 свободно програмируеми участъци за запамятаване

Настройки на температурата между 37° C и 150° C през стъпка от 1° C, настройка на времето между 1 и 480 min

Голяма гъвкавост

Отлична възпроизводимост

Лесен за употреба

Спецификации

User interface:	3 програмируеми бутони
Бр. кювети:	21 x 13 mm диаметър
Гаранция:	24 месеца
Дисплей, размер:	2 x 16 символа
Дисплей, резолюция:	5 x 7 Точкова матрица
Дисплей, тип:	LCD
Езици на потребителския интерфейс:	Английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, шведски, полски
Изисквания към захранването (напрежение):	115/220 V AC
Максимална относителна влажност при работа:	90 %
Нагряване, програми:	Предварително програмиран за 40°C, 100°C, 148°C и свободно избираеми настройки между 37-150°C, 1-480 мин.
Нагряване, скорост:	от 20 - 148 °C за 10 минути

Потребит. програми:	6 избираеми температура/време
Проверка за безопасност:	CE, сTUVus
Работен температурен диапазон:	10 - 45 °C
Размери (В x Ш x Д):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, шведски, датски, полски
Свързване към захранващата мрежа:	клас на защита I
Тегло:	2,8 kg
Температура, стабилност:	± 1 °C в съответствие с EN, ISO, EPA методите
Условия на съхранение:	-40 - 60 °C