



LT200 Сух термостат с 2 блока, 6 x 13 mm и 4 x 20 mm за всеки блок

Продукт №:

LTV082.99.51002

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Термостат LT200 за стандартни и специални разграждания

Предварително програмиране на всички стандартни разграждания и свободно програмируем за специфични за потребителя разграждания

2 поотделно контролируеми нагревателни блока с отделни защитни капаци, и двата блока с гнезда 6x13mm и 4x20mm

Осветен цифров дисплей за оставащи време/температура и указания за оператора

3 предварително програмирани и 6 свободно програмируеми пространства за съхранение

Настройки на температурата между 37°C и 150°C в стъпки от 1°C, настройка на времето между 1 и 480 мин.

Голяма гъвкавост

Отлична възпроизводимост

Лесен за употреба

Спецификации

User interface:	3 програмируеми бутони
Бр. кювети:	12 x 13 mm диаметър
Гаранция:	24 месеца
Дисплей, размер:	2 x 16 Буквен
Дисплей, резолюция:	5 x 7 Точкова матрица
Дисплей, тип:	LCD
Езици на потребителския интерфейс:	Английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, шведски, полски
Изисквания към захранването (напрежение):	115/220 V AC
Максимална относителна влажност при работа:	90 %
Нагряване, програми:	Предварително програмиран за 40 °C, 100 °C, 148 °C и свободно избираеми настройки между 37-150 °C, 1-480 мин.
Нагряване, скорост:	От 20 - 148 °C за 10 минути
Потребит. програми:	6 избираеми температура/време

Проверка за безопасност:	CE, сTUVus
Работен температурен диапазон:	10 - 45 °C
Размери (В x Ш x Д):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, шведски, полски
Свързване към захранващата мрежа:	50 - 60 Hz клас на защита I
Тегло:	2,8 kg
Температура, стабилност:	± 1 °C в съответствие с EN, ISO, EPA методите
Условия на съхранение:	-40 - 60 °C