



FILTRAX eso Системата за филтрация на пробата с 10 м нагрят маркуч за налягане

Продукт №: **LXV294.99.02010**

BGN Цена: **Свържете се с нас**

Доставка в срок от 3 дни

FILTRAX eso технология за филтрация за по-надеждна работа.

Системата за филтрация на пробата непрекъснато извлича мостра директно от аерирания басейн.

Filtrax eso подготвя проби чрез една ултрафилтрационна мембрана (0.15 μm), която е потопена в процесния резервоар. Filtrax eso е оборудван с една перисталтична помпа, която издърпва пробата през мембранный филтър. Мембранный филтър се поставя в рамка от неръждаема стомана, която задържа мембранный филтър. Нагрятата версия на Filtrax eso може да се използва за външен монтаж при всякакви климатични условия. На практика поддръжката е безплатна, тръбната инсталация е напълно достъпна и лесно заменяема. Подвижните части никога не влизат в контакт с пробата. Filtrax eso има два програмируеми релейни контакта.²

Високо качество на инфилтрация

Ниски експлоатационни разходи

Няма нужда от скъпа, отлично поддържана потопяема помпа

Работи надеждно

Спецификации

Power requirements (Amps):	6,0 A
Автоматично почистване:	не
Гаранция:	24 месеца
Доставка, височина:	От мембраната до контролния блок: 3 m максимум
Дължина на маркуча:	От контролния блок до измервателния инструмент: 10 m нагрят маркуч (от страна на налягането)
Изисквания към захранването (Hz):	50 - 60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	230 V AC
Изход:	Два програмируеми потенциално свободни контакта (115V или 230V, макс. 3 A)
Интерфейс:	Сервиз с интерфейс: RS 232
Какво има в кутията:	Filtration system, module holder, delivery hose, user manual
Обем на проба:	Приблизително 600 mL/h подходящ за максимум 2 процесни фотометъра.
Околна температура:	-20 - 40 °C
Проба, варианти на маркуч за подаване на	30 m (нагрят мострен маркуч)
проба:	

Размери:	Контролен блок: 370 x 510 x 220 мм (W x H x D)
Сертификати:	CE, UL, CSA
Тегло:	Рамка с мамбрана и 5 м смукателен маркуч: 4.5 kg приблизително
Температура на проба:	5 - 40°C (41 - 104°F)
Техническо обслужване, изисквания:	Приблизително: 1 ч / месец

Какво има в кутията

Filtration system, module holder, delivery hose, user manual