



Модул с дисплей SC1000

Продукт №: LXV402.99.00001

BGN Цена: Свържете се с нас

Доставка до 1 седмица

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Всички сензори в мрежата се управляват с помощта на преносимия мониторен модул, който просто трябва да бъде свързан със сондовия модул.

Големият цветен дисплеен екран показва едновременно данни или графики време/концентрация от четири сензора и превключва при допир на други дисплеи.

Със сензорния екран с интуитивен начин на работа и ясно организирани графики модулът с дисплей се характеризира с отлични качества за боравене.

Работни характеристики, сертифицирани съгласно разпоредбите на MCERT

Prognosys е прогнозна диагностична система, която позволява да извършвате поддръжка проактивно, като известява за предстоящи проблеми с уредите. Ще знаете със сигурност дали измененията във вашите измервания се дължат на промени в уреда, или във водата.

Спецификации

GSM опция:	Без GSM модул
Аварийен сигнал:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Аналогови изходи:	Захранван от модул на сонда LXV400.99.xxxxx
Входове:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Гаранция:	24 месеца
Дисплей, полезна площ:	111,4 mm x 83,5 mm
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	QVGA, 320 x 240 пиксела, 256 цвята, сензорен екран
Електротехнически сертификати:	CE 2006/95/EO, EMV 2004/108/EO, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ИД № QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Изисквания към захранването (Hz):	50/60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	12 V DC

Изход:	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communcations via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Какво има в кутията:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Комуникация:	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser
	Profibus DP/V1 (certified)
	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Материал:	Поликарбонат
Монтаж, вид:	Повърхност, панел и тръба (хоризонтална и вертикална) с допълнителен слънцезащитен щит
Ограждение, клас:	IP65
Работен температурен диапазон:	–20 – 55°C/0 – 95% относителна влажност, без кондензация
Размери (В x Ш x Д):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Релета:	Захранван от модул на сонда LXV400.99.xxxxxx
Сертификати:	European Certifications:
	CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC
	TUV-GS to EN 61010-1
	EN 61326 Amd's 1 & 2
Тегло:	Приблизително 1,2 kg (в зависимост от конфигурацията)
Условия на съхранение:	от –20 – 70°C/от 0 до 95% относителна влажност, без кондензация

Какво има в кутията

Display module with communication (as appropriate), basic user module