



pH electrode with TOP68 connector

Продукт №: **LZX540**
BGN Цена: **Свържете се с нас**
Не е показана дата на доставка

High-pH-glass and single reference system, electrode for waster with high pH levels

Спецификации

Гаранция:	6 месеца
Диаметър:	12 mm
Диапазон на налягането:	3,5 bar
Диафрагма:	Ring diaphragm, porous PTFE
Дълбочина на потапяне:	120 mm
Дължина:	140 mm
Измерване, диапазон:	0 - 80 °C
Кабелна връзка:	TOP68 connector
Материал:	Sensor: Glass
Резба на датчика:	Pg 13,5
Референтен електрод:	Gel KCl/AgCl
Температурен датчик:	Pt100 integrated