



SC sensor cable, 100 m

Продукт №:

LZY339

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Спецификации

Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Вълноустойчивост:	ca. 95 Ω at 1 kHz, AWG 22 pairs
Диаметър, външен:	6.8 mm ± 0.3 mm
Дължина на кабела:	100 m
Кодиране на проводниците:	AWG 22: brown (+12 V DC) black (circuit common) AWG 26: white (data -) blue (data +)
Материал:	Cable: Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm AWG 26 - 18×0.10 mm
Напрежение на теста:	1200 V Vrms wire/wire
Нормално напрежение:	250 V Vpp
Общо екрани:	Cu- netting, tinned
Работен температурен диапазон:	- 80 °C Fixed Installation
Съпротивление на изолация:	≥ 20 MΩ × km at 20 °C

Съпротивление на проводниците:

max. 106 Ω /km AWG 22 at 20 °C (loop)