



Hach 5500 sc анализатор на фосфати

Продукт №: 5500.КТО.РХ.ХХХ

BGN Цена: Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Опростена поддръжка, Кратко време за престой

Надежден онлайн анализатор за фосфати, който спестява ценно време и усилия. Само собствени химикали , предлага се с 1/2/4 канала и реагенти за пускане и работа до 90 дни

"Само с 2 литра от всеки реагент анализаторът ще функционира без надзор в продължение на 90 дни. Това е два пъти по-дълго, колкото предишните версии анализатори.

Само индустриалната система за подаване на реагент под налягане премахва честата поддръжка, свързана с помпи. Диагностични инструменти с предсказване, включително и персонална Prognosys технология, сигнални светодиоди и голям информационен дисплей, предотвратяват непланирани престои.

Изливане на реактиви върху инструмента, на пода или на дрехи, са неща от миналото. Запечатаните бутилки с реагенти лесно и бързо се подменят, при наличието на запущалки с цветен код."

Grab Sample In and Out функции позволяват бърз анализ на ръчно подадена проба към анализатора. Проби лесно се изваждат от анализатора за контролен анализ в лаборатория."

90 дни непрекъснат режим на работа

Спестява време за поддръжка

Предотвратява режим на изчакване

Чиста, бърза и лесна смяна на реагентите

Лесна проверка с нашите лабораторни уреди - без загуба на време за повторно сравнение

Спецификации

Аварийен сигнал:	Четири изходни релета; Тип: сух контакт SPDT, всеки с мощност от 5 А резистивен, 240 VAC макс. свързване: 18-14 AWG проводник, 18 AWG препоръчан
Бр. канали:	1, 2, 4; програмируема последователност
Влажност при работа:	5 - 95 % без кондензация (употреба само на закрито)
Време за отговор :	Стандартно, 9,5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата
Граница на откриваемост:	LR модел: 4 µg/L

	HR модел: 200 µg/L
Дебит:	Линия за проба, дренаж и байпас: 6 mm (¼-in.)
	Вход за продухващ въздух: 6 mm (¼-in.) Дренажи за химикали и шкаф: 9.5 mm (3/8-in.)
Замърсяване, степен:	2/II
Изисквания към захранването (Hz):	50/60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Измерване, диапазон:	LR модел: 4 - 3000 µg/L като PO4; HR модел: 200 - 50'000 µg/L като PO4
Измерване, принцип:	колориметричен
Изход:	4 - 20 mA
Клас на защита:	I
Консумация на реагент:	2 L за всеки реагент навсеки 90 дни при 15 минутен цикъл
Контролер, съвместимост:	SC200, SC1000
Монтаж, вид:	Стена, панел или маса
Ограждение, клас:	IP56 / NEMA 4X
Повторяемост:	LR модел: ±1% HR модел: ±500 µg/L или ±5% на четене, което от двете е по-голямо
Приложение:	Чисти води / енергетика
Проба, дебит:	55 - 300 mL/min
Проба: налягане:	0,14 - 6 bar (предварителна настройка на регулатора за налягане)
Работен температурен диапазон:	5 - 45 °C
Размери (В x Ш x Д):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Релета:	Четири; Тип: сух контакт SPDT, всеки с мощност от 5 A резистивен, 240 V AC макс.
Ръчно, езици:	английски френски испански браз. португалски китайски японски корейски тхаи немски италиански конт. португалски чешки датски холандски

полски

шведски

фински

български

унгарски

румънски

литовски

руски

турски

словашки

словенски

хърватски

гръцки

естонски

Светлинен източник:

Клас 1M LED (светодиод) с пикова дължина на вълната 810 nm

Сертификати:

CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)

КС (EN 61326-1: 2006)

C-tick (EN 61326-1: 2006)

cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)

Случайна проба:

Вход и изход за ръчна проба

Тегло:

20 kg (45 lb) без реагенти и стандарти, 36.3 kg (80 lb) без реагенти

Температура на проба:

5 - 50 °C

Точност:

LR model: $\pm 4 \mu\text{g/L}$ or $\pm 4\%$ of reading, whichever is greater;

HR model: $\pm 500 \mu\text{g/L}$ or $\pm 5\%$ of reading, whichever is greater

Условия на съхранение:

-20 - 60 °C