



Импулсна пневматична вълна с висока производителност, 230 V

Продукт №: 6860100.99.0002
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица

Автоматична система за почистване за AN-ISE sc, A-ISE sc, N-ISE sc, LDO sc/LDO 2 sc

Спецификации

Височина:	компресор
Гаранция:	24 месеца
Диапазон на налягането:	2,76 bar изходящо въздушно налягане при изхода на компресора
Изисквания към захранването (Hz):	50 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	230 V AC
Измерване, принцип:	Система за импулсно пневматично почистване с висока производителност за монтиране към избрани сензори за намаляване на биорастежа и други типове обрастване
Какво има в кутията:	Следните елементи са включени като стандартни компоненти на комплекта за самопочистване:• Тръби, 7,6 m (25 фута)• Кабелни връзки• НОАВ компресор с монтажни принадлежности• Релейна бариера
Максимален работен цикъл:	60 s за всеки 15 минути
Ограждение, клас:	IP66 / NEMA 4X
Поток:	1 m ³ /h изходящ дебит на въздушен поток при изхода на компресора
Предпазител, клас:	250 V 5 A, реле на контролер
Работен температурен диапазон:	от -20 до 50°C при 0 – 95% отн. влажност (без кондензация)
Размери (В x Ш x Д):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Тегло:	10,7 kg компресор
Условия на съхранение:	от -20°C до 70°C; 95% относителна влажност
Ширина:	компресор

Какво има в кутията

Следните елементи са включени като стандартни компоненти на комплекта за самопочистване:• Тръби, 7,6 m (25 фута)• Кабелни връзки• НОАВ компресор с монтажни принадлежности• Релейна бариера