



POLYMETRON 9500 Контролер

Продукт №: 9500.99.XXXXXX
BGN Цена: Свържете се с нас

Лесно за вграждане. Лесно за работа.

Обща контролерна платформа, предназначена за използване при датчици за всички критични параметри в сектора на енергетиката.

Пълна аналитична система за вода, предназначена за сектора на енергетиката. Широк диапазон от варианти, създадени за работа заедно с гъвкави решения, изпълняващи вашите специални изисквания. Всеобхватният подход ви спестява време за проектиране, монтаж, обучение, техническо обслужване и експлоатация.

Спестяване на време в конструкция с една продуктова платформа и един източник на техническа поддръжка

Ускорен монтаж с бързо и лесно прехвърляне на настройките между контролерите

Намаляване на сложността на обучението с помощта на обща платформа, която отговаря на всички критични параметри.

Опростена поддръжка с общи водещи менюта и стъпкови процедури.

Оптимизирана работа с предупреждения, които уведомяват операторите, когато се изисква отстраняване на неизправности.

Спецификации

Communication: digital:	MODBUS RS232/RS485, PROFIBUS DPV1
Relay functions:	Аварийен сигнал, таймер / програма за планиране, контрол на фидера, модулиране на ширината на импулса, честота, системен аварийен сигнал
Relay: Operational mode:	Първично или вторично измерване, изчислена стойност (само при дублиран канал) или таймер / програма за планиране по време
Security levels:	2
Аналогови изходи:	Два (пет с допълнителен разширителен модул) 0/4 - 20 mA Изолирани токови изходи, макс, 550 Ω, Точност: +/- 0,1 % от FS (20 mA) при 25 °C, +/- 0,5 % от FS в диапазон от -20°C до 60°C
Възможности за комуникация:	5x 4-20 mA Out
Гаранция:	24 месеца
Дисплей, размер:	48 x 68 mm
Дисплей, резолюция:	240 x 160 pixels
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Графичен течнокристален дисплей с точкова матрица със светодиодна подсветка, активно-пасивен
Електротехнически сертификати:	EMC
Съгласно CE за кондуктивни емисии и излъчване:	

	- CISPR 11 (диапазон клас А)
	- Устойчивост на електромагнитни смущения EN 61326-1 (промишлен диапазон)
Изисквания към захранването (Hz):	50 - 60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	100 - 240 V AC
Какво има в кутията:	Controller, Mounting Hardware, Basic User Manual, Full User Manual CD
Материал:	Поликарбонат, алуминий (с прахово покритие), неръждаема стомана
Монтажни конфигурации:	Монтаж на стена, стълб, панел
Ограждение, клас:	IP66 / NEMA 4X
Опции за захранване:	24V DC, без захранващ кабел
Работен температурен диапазон:	-20 - 60 °C при относителна влажност 0 - 95 % (без кондензация)
Размери (В x Ш x Д):	144 мм x 144 мм x 181 мм
Релета:	Четири електромеханични SPDT (Form C) контакта, 1200 W, S A
Ръчно, езици:	Английски, немски, немски (швейцарски), италиански, френски, френски (швейцарски), френски (белгийски), френски (марокански), испански, португалски, холандски (белгийски), полски, руски
Тегло:	1.70 kg
Тръба: отвори:	1/2" NPT тръба
Условия на съхранение:	-20 °C - 70 °C

Какво има в кутията

Controller, Mounting Hardware, Basic User Manual, Full User Manual CD