



LED турбидиметър TL2360, ISO, 0 - 10000 NTU

Продукт №:

LPV444.99.00320 **Опасен**

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 1 седмица



Достоверно измерване при приложения с голяма мътност; опростено.

Новата серия лабораторни турбидиметри TL23 съчетава проверена технология и подобрени характеристики, за да се опрости тестването при най-взискателните приложения за отпадъчни и индустриални води.

Подобрен и интуитивен дизайн

Големият цветен сензорен екран за отчитане от серията TL23 и интуитивният потребителски интерфейс ускоряват настройката, калибрирането и измерването. Лесният за използване интерфейс и процедурите с напътствия гарантират правилните резултати.

Интелигентен прибор за по-надеждни измервания

Серията TL23 осигурява стабилни отчитания и точни анализи чрез отчитане на мътността веднага след като приборът установи стабилност на пробата. Тази гарантираща качеството стъпка отстранява субективността и нуждата за повторно измерване.

Лесни за употреба Лесно е да бъдеш точен

Серията TL23 предлага улеснен достъп до всичко необходимо за работа. С USB порта за експортиране на данни, опростената идентификация за лесно проследяване и самодиагностиката за гарантиране на качеството Hach[®] ви осигурява винаги точен резултат.

Спецификации

Compliance:	ISO
Power requirements (Amps):	3,4 A
Време за отговор :	Signal averaging off: 6.8 seconds / Signal averaging on: 14 seconds (when 10 measurements are used to calculate the average)
Време за стабилизиране:	Незабавно
Гаранция:	24 месеца
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Цветен сензорен екран 17,8 mm
Единица:	FNU, FAU, NTU, EBC, Abs (коефициент на поглъщане), %T (% пропускливост) и mg/L
Изисквания към захранването (Hz):	50/60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	100 - 240 V AC
Измерване метод:	Нефелометричен
Измерване, диапазон:	FNU (Ratio on): 0 - 1000
	FNU (Ratio off): 0 - 40
	FAU (auto range): 20 - 10000

NTU (Ratio on): 0 - 10000 auto decimal

NTU (Ratio off): 0 - 40

EBC (Ratio on): 0 - 2450 auto decimal

EBC (Ratio off): 0 - 9.8

Absorbance (auto range): 0 - 2.00

Transmittance (%): 1.0 - 100

Degree (mg/L): 0 - 100

Интерфейс:	2 USB-A порта за USB устройства с памет, външен принтер, клавиатура и скенер на баркодове
Какво има в кутията:	Тирбидиметър TL2360, силиконово масло, кърпа за намасяване, 1-инчова клетка за проби (30 mL) с капачки (6x), комплект за стандартизация на вторична мътност Gelex, захранване, захранващ кабел, противопрахов капак
Клетка за проба, съвместимост:	Кръгли клетки 95 x 25 mm (3,74 x 1 in.) от борсиликатно стъкло с винтови капачки с гумена облицовка Забележка: По-малките клетки за проби (по-малки от 25 mm) могат да се използват при употреба на адаптер за клетки.
Комуникация:	USB
Лампа-излъчвател:	LED
Модел:	TL2360 ISO
Повторяемост:	±1% от отчитането или 0,01 FNU/NTU, което е по-голямо (при еталонни условия)
Проба, изисквания:	25 mm клетка за проби: 20 mL минимум 0 до 70 °C (32 до 158 °F)
Продухване с въздух:	Сух азот или въздух от клас за прибори (ANSI MC 11.1, 1975 г.) 0,05 L/s при 69 kPa (10 psig); 138 kPa (20 psig) макс. Връзка за щуцер за шланг за 1/8-инчови тръби
Работен температурен диапазон:	0 - 40 °C (32 до 104 °F)
Размери (В x Ш x Д):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Регистриране на данни:	2000 общи регистъра, включващи регистър на отчитанията, регистър на проверките и регистър за калибриране
Регулаторни:	Удовлетворява ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 и NFT 9033
Режим на четене:	Ръчен или автоматичен диапазон, включено, регулируемо или изключено автоматично осредняване на сигнала, съотношение във включено или изключено състояние
Светлинен източник:	Светодиод (LED) при 860 ± 30 nm
Сертификати:	CE, KC, RCM
Тегло:	3.0 kg
Точност:	FNU: ±2% of reading plus 0.01 FNU from 0 - 1000 FNU FAU: ±10% of reading from 20 - 10000 NTU

NTU: $\pm 2\%$ of reading plus 0.01 NTU from 0 - 1000 NTU, $\pm 5\%$ of reading from 1000 - 4000 NTU, $\pm 10\%$ of reading from 4000 - 10000 NTU

Условия на съхранение: -20 - 60 °C (-4 до 140 °F)

Какво има в кутията

Тирбидиметър TL2360, силиконово масло, кърпа за намаляване, 1-инчова клетка за проби (30 mL) с капачки (6x), комплект за стандартизация на вторична мътност Gelex, захранване, захранващ кабел, противопрахов капак