



Конектор SC4200c за Claros, външна кутия за Wi-Fi/клетъчна връзка, с щепсел, за 1 цифров сензор

Продукт №: LXV524.99.140A0
BGN Цена: Свържете се с нас
Доставка до 1 седмица

Подобрете контролера си с отдалечен достъп

Свържете съществуващия Ви SC200 или SC1000 на Hach за отдалечен достъп до данните от онлайн системи по всяко време и навсякъде.

Гарантирайте точността на уреда

Инструкции стъпка по стъпка за всякакво свързано устройство помагат да се гарантира правилното извършване на техническо обслужване от операторите, опростявайки обучението, свеждайки до минимум престойте и подsigурявайки точната работа на уреда.

Дистанционно следене

Можете да наблюдавате станцията и процеса Ви денонощно с непрекъснат отдалечен достъп до Вашите измервания и уреди.

Техническо обслужване, базирано на състоянието

Софтуер за прогнозна диагностика постоянно следи състоянието на уредите Ви, като Ви позволява да оптимизирате графика за техническо обслужване и да отделите приоритетно внимание на уредите, които наистина се нуждаят от него.

Спецификации

Cellular:	External Box for Wi-Fi/Cellular
Plug:	Yes
Relay: Operational mode:	Първично или вторично измерване, пресметнатата стойност (само при двуканален режим) или таймер
USB порт:	Използва се за изтегляне на данни и качване на софтуер. Контролерът записва приблизително 20 000 даннови точки за всеки свързан сензор.
Аналогови изходи:	Линеен, PID (пропорционален – интегрален – диференциален)
Възможности за комуникация:	Profibus DPV1 card
Дисплей: течнокристален (фоново осветление):	Няма
Замърсяване, степен:	2
Изисквания към захранването (Hz):	50/60 Hz
Изисквания към захранването (напрежение):	100 - 240 V AC
измервания:	Една връзка към SC контролер
Какво има в кутията:	Конектор SC4200c за Claros, Wi-Fi/клетъчна връзка, ръководство за потребителя и захранващ кабел.

	Кабелът на конектора за отдалечено обслужване трябва да се поръча отделно.
Категория на инсталация:	Категория II
Клас на защита:	I, свързан към защитното заземяване
Материал:	Поликарбонат, алуминий (с прахово покритие), неръждаема стомана
Монтаж, вид:	Монтаж на стена, стълб или панел
Мрежова свързаност:	LAN версия: два Ethernet конектора (10/100 Mbps), функция за превключване, M12 женски D-кодиращ конектор.
	Клетъчна версия: държач за SIM карта (3G/4G).
	Типът на свързването зависи от конфигурацията на контролера.
Надм. височина:	2000 m максимум
Ограждение, клас:	NEMA 4X / IP66 метална кутия с устойчив на корозия финиш
Описание:	Контролиран от микропроцесор и управляван чрез меню преходен модул, който се свързва към SC200 или SC1000
Работен температурен диапазон:	LAN версия: -20 - 60°C
	Клетъчна версия: -20 - 55°C
Размери:	½ DIN - 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 in)
Релета:	Високо напрежение:
	Две релета (SPDT)
	Макс. напрежение на превключване: 250 VAC
	Макс. ток на превключване: 5 A (само с резистивен товар)
	Максимална мощност на превключване: 1250 VA, 125 W (само с резистивен товар)
	Размер на проводниците: от 0,75 до 2,5 mm ² (от 18 до 12 AWG)
	Ниско напрежение:
	Четири релета на всеки нисковолтов релеен модул
Ръчно, езици:	Датски, холандски, английски, френски, немски, италиански, испански
Сертификати за съответствие:	Одобрен за CE маркировка (при всички типове сензори). Посочен за употреба на стандартни места съгласно UL и CSA стандартите за безопасност на ETL (за всички типове сензори).
	Определени модели с променливотоково захранване са посочени за употреба на стандартните обезопасени места съгласно UL и CSA стандартите за безопасност на Underwriters Laboratories (за всички типове сензори).
Съвместими инструменти:	Амоний: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Нитрат: Nitratax sc, N-ISE sc, Nitratax clear/eco/plus sc
	Фосфат: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Органични вещества: Uvas sc
	pH/ORP: pHd sc, 1200-S sc, 8362sc
	Проводимост: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Озон: 9185sc

	Разтворен кислород: LDO 2 sc
	Хлор: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Хлорен диоксид: 9187sc
	Твърди вещества в суспензия: Solitax sc, TSS sc
	Ниво на утайка: Sonatax sc
	Мътност: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Съвместими мрежови технологии:	GSM 3G/4G (напр. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone и т.н.)
	Външен CDMA (напр. Verizon)
Тегло:	1,7 kg (само контролер, без модули)
Тръба: отвори:	Тръба с резба ½" NPT
Условия на съхранение:	-20 - 70°C, при относителна влажност 0 - 95%, без конденз

Какво има в кутията

Конектор SC4200с за Claros, Wi-Fi/клетъчна връзка, ръководство за потребителя и захранващ кабел.Кабелът на конектора за отдалечено обслужване трябва да се поръча отделно.